

**Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1220HX****Données de commande**

N° commande	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

**Excellent rapport qualité/prix** avec un couple max. de 20 Nm pour un vissage puissant, poids réduit et longueur de tête minimum (163 mm).

Longue durée de vie grâce au **moteur EC sans charbons.**

**Livraison:**

Avec chargeur, L-BOXX, clip ceinture, porte-embouts, 4x clips colorés, insert 1/2 L-BOXX pour chargeur, insert 1/2 L-BOXX pour appareil.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Référence fabricant: GSR 12V-20HX

Type de moteur: Moteur sans balais

Nombre de batteries incluses: 2

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 3 Ah

Tension de la batterie: 12 V

## Description technique

Type de moteur	Moteur sans balais
Référence fabricant	GSR 12V-20HX
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	12 V
Couple max. dur	20 Nm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Couple max. doux	18 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Utilisation type	Strong
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Poids	0,7 kg
Capacité de la batterie	3 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Visseuses

## Accessoires

073852 B12

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12  
V

Chargeur de batterie Type AL1130CV

073866 AL1130CV

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12  
V

073855 B12