



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1215



Données de commande

N° commande	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Visseuse sans fil robuste et maniable, très légère (seulement **1 kg**).

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur et mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv. Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Emballage: Valise système (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Référence fabricant: GSB 12V-15

Capacité de la batterie: 2 A·h

Tension de la batterie: 12 V
 Type de moteur: Moteur à charbons
 Couple max. doux: 15 N·m
 Couple max. dur: 30 N·m

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Tension de la batterie	12 V
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1300 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 380 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	< 2,5 m/s ²
Capacité de la batterie	2 A·h
Couple max. doux	15 N·m
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Type de moteur	Moteur à charbons
Poids	1 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	10,5 m/s ²
Emballage	Valise système (L-Boxx)
Couple max. dur	30 N·m
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1 - 10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Référence fabricant	GSB 12V-15
Utilisation type	Medium
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12
V

073851 B12

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12
V

073852 B12

Chargeur de batterie Type AL1130CV

073866 AL1130CV