



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 50 pièces



Données de commande

N° commande	638610
GTIN	4018754331321
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M22. Bougies d'allumage 16 et 20,8 mm.
Vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 23 pc. 642100

Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Douilles extra longues, 12 pans: 7 pc. 642500
Réf. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Douilles pour bougies d'allumage: 2 pc. 642450
Réf. 16; 20,8

Douilles avec cardan: 6 pc. 642600
Réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Douilles tournevis 6 pans: 5 pc. 643200
Réf. 4; 5; 6; 8; 10

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 3 pièces 641000
Réf. 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Poignée articulée: 1 pièce 641200 réf. 396
 Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
 Présentation dans: Coffret en acier
 Hauteur: 53 mm
 Carré d'entraînement: 1/2 pouce
 Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-34 mm
 Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-10 mm

Description technique

Nombre de pièces	50
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douille 12 pans
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-10 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	540 mm
Largeur	290 mm
Hauteur	53 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642100 30
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642100 18
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642500 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642100 27
Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642600 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642100 16

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 28 mm	642100 28
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75
Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642600 19
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 26 mm	642100 26
Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642600 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642100 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642100 17
Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642450 16
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642500 24
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642500 18
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642100 14
Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642600 18
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 20 mm	642100 20
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642100 22
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642500 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 25 mm	642100 25
Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642600 13
Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 20,8 mm	642450 20,8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642100 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642100 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642100 24
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643200 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642100 34
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643200 4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642100 21

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642100 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 23 mm	642100 23
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642500 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642100 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642100 13
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642500 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642100 19
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642500 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642100 10