



## Cliquet de précision "Zyklop" réversible, 1/2" avec tête orientable et éjecteur



### Données de commande

N° commande	640490
GTIN	4013288121882
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

**Tête librement orientable** avec positions définies à 0° (utilisation comme un tournevis) et des deux côtés à 75° et 90°. Angle de reprise à 5°, avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 72

### Description technique

Référence fabricant	8000 C
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	277 mm
Nombre de dents	72
Type de produit	Cliquets