



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Échelles double à échelons, aluminium, à double accès, Nombre d'échelons: 2X12



Données de commande

N° commande	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Montants en tube de section rectangulaire, barreaux carrés 30x30mm à stries, fixés par sertissage aux montants, structure conique des montants pour une stabilité accrue. Capuchons aux extrémités supérieures des montants. Sabot antidérapant nivello®. Grande stabilité grâce au blocage d'écartement avec 2sangles en perlon à haute résistance, languettes de blocage pour le transport. Charnières vissées en acier galvanisé.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Accessibilité	des deux côtés
Poids	16 kg
Amplitude au sol	0,7 m
Longueur échelle	3,51 m

Hauteur de travail env.	4,8 m
Profondeur d'échelon/de marche	30 mm
Exécution marchepied	Echelon
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes