

Unité de perçage à main, Type: 72710361



Données de commande

N° commande	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Système de fraisage métal manuel à 2 vitesses pour une progression jusqu'à 6× plus rapide.

- · Vitesse de rotation à réglage électronique progressif.
- · Mandrin QuickIN PLUS sans outil.
- · Utilisation avec un effort moindre.
- · Travail sûr grâce à l'accouplement à friction à couple.
- · Perçage avec des scies cloches en carbure dans l'acier jusqu'à 80 mm.
- · Perçage avec des fraises à carotter en carbure dans l'acier / alu jusqu'à 25 / 30 mm.
- · Mandrin QuickIN PLUS sans outil.

Avantage(s):

Système de fraisage métal à 2 vitesses.

Livraison:

Avec mandrin à changement rapide \varnothing 3 - 16 mm, poignée supplémentaire, foret à centrer, spray de coupe et valise.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure adaptées, voir 075132.

Fraises à carotter en carbure, revêtement TiAlN, scies cloches en carbure et scies cloches en carbure pour tuyaux également disponibles sur demande.

Emballage: Valise

Référence fabricant: KBH 25-2U Puissance absorbée: 1200 W

Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse: 0 - 520 min⁻¹ Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse: 0 - 1600 min⁻¹ Ø perçage max. dans l'acier: 25 mm Forme du porte-outils: QuickIN PLUS

Description technique

Forme du porte-outils	QuickIN PLUS
Référence fabricant	KBH 25-2U
Puissance absorbée	1200 W
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1600 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage max. dans l'acier	25 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 520 min ⁻¹
Poids	3,4 kg
Particularité	Pour une utilisation dans des endroits confinés
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 22 mm	075132 22
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 16 mm	075132 16
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 19 mm	075132 19
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage Z/5 mm	075132 Z/5
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage Z/1 mm	075132 Z/1

Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 14 mm	075132 14
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U \varnothing de perçage 23 mm	075132 23
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 15 mm	075132 15
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 21 mm	075132 21
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 17 mm	075132 17
Foret à centrer	075133
Foret à centrer Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 25 mm	075133 075132 25
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de	
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 25 mm Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de	075132 25
Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 25 mm Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de perçage 18 mm Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U Ø de	075132 25 075132 18