



Clé à chocs d'angle sans fil, Type: M18BRAIW/0



Données de commande

N° commande	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbon pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

Clé à chocs d'angle sans fil M18 BRAIW-0 avec mandrin 6 pans 3/8 pouce.

- **Clé à chocs d'angle compacte de seulement 307 mm de long.**
- **2 niveaux pour une flexibilité maximale.**

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	14,8 m/s ²
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Couple maximal 2ème niveau	76 Nm
Nombre de coups 1er niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Référence fabricant	M18BRAIW-0
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Utilisation type	Strong
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 3400 min ⁻¹
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M14
Type	M18BRAIW/0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Couple maximal 1er niveau	40 Nm
Tension de la batterie	18 V
Poids	1,1 kg
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
pour matériau	Acier
Nombre de coups	0 - 2400 min ⁻¹
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18