



Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18FQID



Données de commande

N° commande	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. **Visseuse à chocs sans fil M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 pouce Hex.**

- **Mécanisme de percussion monté dans un bain d'huile avec technologie FLUID-DRIVE™ pour un travail très silencieux et une durée de vie prolongée.**
- **Au niveau 4, l'appareil réduit automatiquement la vitesse de rotation à vide, ce qui est idéal, par ex. pour les vis à tôle.**

Exécution - Descriptif:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

Avantage(s):

Visseuse à impulsions avec composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 2900 min ⁻¹
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M14
Profil d'entraînement du porte-outils	HEX (E 6,3)
Référence fabricant	M18FQID-502X
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vibrations maximales suivant EN	12 m/s ²
Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 3700 min ⁻¹
Couple maximal 1er niveau	40 Nm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids	1,8 kg
Utilisation type	Strong
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 3700 min ⁻¹
Type	M18FQID
Nombre de coups 1er niveau	0 - 1800 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier

Type de produit

Boulonneuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C

073840 M1218C

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18

073816 MB18

Chargeur de batterie Type M1218FC

073840 M1218FC