

**Unité de perçage, Type: 72705761****Données de commande**

N° commande	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

- La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.
- Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l'outil élevée.
- Indication pratique de la force magnétique.
- Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).
- Construction légère.

Unité de perçage magnétique à 2 vitesses, compacte et légère. Base magnétique très étroite, 70 mm de largeur seulement. Idéal pour les profilés de support en T. Large éventail de fonctionnalités et capteur d'inclinaison.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d'arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.

Description technique

Puissance absorbée	1100 W
Ø fraisage max.	31 mm
Ø alésage max.	16 mm
Forme du porte-outils	QuickIN
Ø carottage max. dans l'acier	12 - 35 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Longueur	311 mm
Longueur base magnétique	186 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	400 - 1600 min ⁻¹
Poids	11 kg
Référence fabricant	KBU35-2Q
Ø taraudage max. dans l'acier	M14 mm
Largeur base magnétique	70 mm
Largeur	198 mm
Tension	230 V
Hauteur	603 mm
Course de travail	135 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	130 - 520 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
	119000 38

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 38 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 22 mm

119000 22

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26