



## Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: GLIVARI



### Données de commande

N° commande	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Classe d'article	03B

### Description

**Exécution:**

Lampe sans fil LED très compacte à tête orientable. Variation du faisceau lumineux (convergent/diffus) et 9 angles d'éclairage possibles.

**Livraison:**

**Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.**

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

### Description technique

Référence fabricant	GLI VARI LED
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	300 g
Flux lumineux	420 lm

Ampoule	Module de LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Lampes de travail

---

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18