



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18SLED



Données de commande

N° commande	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité **Lampes robustes à batterie Li-Ion intégrant la technologie TRUEVIEW™.**

- **Tête inclinable, offrant une puissance jusqu'à 1 250 lumens.**
- **Portée de 650 m.**
- **4 niveaux d'éclairage pour une flexibilité maximale.**

Avec mode d'éclairage 4 points et mode faisceau convergent.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Référence fabricant	M18SLED-0
Tension de la batterie	18 V
Indice de protection IP	IP 54

Flux lumineux niveau 2	1200 lm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	1000 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux	1250 lm
Ampoule	Module de LED
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C