



## Marteau perforateur, Type: GBH226F



### Données de commande

N° commande	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Marteau perforateur avec **mandrin SDS-plus** et progression de perçage élevée.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation pour un pré-perçage propre.**
- **Nombreuses possibilités d'application grâce à la fonction de burinage (stop de rotation).**
- **Rotation droite / gauche pour déblocage de forets coincés.**
- **Mandrin interchangeable pour passer rapidement du perçage à percussion dans le béton au perçage sans percussion dans le bois et le métal.**
- **Stop de frappe pour le perçage dans le bois et l'acier.**
- **Réduction des vibrations de 27 % par rapport au modèle précédent grâce à l'amortissement actif des vibrations.**

#### Avantage(s):

Energie de frappe de 2,7 joules.

#### Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon. Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, mandrin interchangeable SDS-plus, butée de profondeur 210 mm, mallette de transport.

#### Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

### Description technique

Poids	2,9 kg
Energie de frappe	2,7 J
Vibrations maximales suivant EN	16,5 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	GBH 2-26 F
Nombre de coups max.	4000 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	26 mm
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Puissance absorbée	830 W
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Queue	SDS Plus
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

## Accessoires

Foret multi-usage en carbure long Ø foret 8 mm	787045 8
Foret multi-usage en carbure Ø foret 8 mm	787040 8
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 10 mm	787060 10
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 6 mm	787045 6
Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4-10 mm	787057 4-10
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 10 mm	787045 10
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 10 mm	787047 10

Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4 mm	787047 4
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 6 mm	787047 6
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 8 mm	787060 8
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 12 mm	787045 12
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 5 mm	787047 5
Foret multi-usage en carbure Ø foret 6 mm	787040 6
Foret multi-usage en carbure Ø foret 4 mm	787040 4
Foret multi-usage en carbure Ø foret 5 mm	787040 5
Jeu de forets multi-usages en carbure Ø foret 4-10 mm	787050 4-10
Foret multi-usage en carbure Ø foret 12 mm	787040 12
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 12 mm	787060 12
Foret multi-usage en carbure Ø foret 10 mm	787040 10
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 8 mm	787047 8
Jeu de forets multi-usages en carbure longs Ø foret 6-12 mm	787055 6-12