



Scie-sabre sans fil, Type: GSA1214



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 078215 GSA1214 |
| GTIN | 3165140910651 |
| Classe d'article | 03B |

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Bosch avec **système SDS** pour un changement de lame rapide et aisé.

- **Technologie Li-Ion Bosch Professional pour une longue durée de vie et une autonomie exceptionnelle de la batterie.**
- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**
- **Poignée Softgrip ergonomique.**
- **Avec éclairage LED du poste de travail.**

Scie-sabre compacte et légère, petite poignée, également pour travaux en hauteur et d'une main.

Avec **protection contre la surcharge** et **indication de l'état de charge**. Avec éclairage LED du poste de travail.

Livraison:

Avec valise de transport, 2x lames de scie, 2x batteries, chargeur rapide. Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, chargeur rapide, 1x lame de scie-sabre S 522 EF Flexible for Metal, 1x lame de scie-sabre S 511 DF Flexible pour le bois et le métal, L-BOXX 102, couvercle pour insert L-BOXX pour chargeur, insert 1/2 L-BOXX pour appareil, insert 1/2 L-BOXX pour chargeur.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073859.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V |
| Capacité de la batterie | 3 Ah |
| Référence fabricant | GSA 12 V-14 |
| Particularité | SDS, LED |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Cadence | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Longueur course | 14,5 mm |
| Vibrations maximales suivant EN | 12 m/s ² |
| Emballage | Valise système (L-Boxx) |
| Poids | 1,2 kg |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Type de produit | Scies |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V | 073851 B12 |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EF | 588600 922EF |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EHM | 588600 922EHM |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122BF | 588600 1122BF |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922BF | 588600 922BF |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1155CHM | 588600 1155CHM |
| Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122EF | 588600 1122EF |