



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Échelle multi-usages en aluminium, en 4 pièces, avec traverse, Nombre d'échelons: 14



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 966105 14 |
| GTIN | 4031405313149 |
| Classe d'article | 98G |

Description

Exécution:

Échelle d'appui, échelle double et plate-forme de travail en un. Une plate-forme et un garde-corps sont requis pour l'utilisation comme plate-forme de travail (offre sur demande). 6 charnières en acier à fermeture automatique assurent la sécurité d'utilisation. Écart entre les barreaux 280mm. Stabilité et grande sécurité d'utilisation grâce à 2 traverses nivello® et 2 sabots antidérapants nivello®. Les traverses sont livrées non montées et doivent être vissées deux fois sur l'extrémité inférieure des montants.

Norme:

DIN EN 131.

Remarque(s):

Ces échelles sont proposées avec des traverses adaptées conformément aux normes.

Description technique

| | |
|----------------------------|--------|
| Profondeur échelle repliée | 0,25 m |
| Longueur échelle dépliée | 4,2 m |

| | |
|---|-----------------------|
| Largeur échelle repliée | 1,23 m |
| Nombre de marches | 2×3 + 2×4 |
| Hauteur de travail échelle double env. | 5,3 m |
| Largeur traverses | 0,93 m |
| Poids | 15 kg |
| Longueur échelle repliée | 0,35 m |
| Longueur comme échelle double | 2,02 m |
| Hauteur comme plate-forme de travail | 0,99 m |
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg |
| Type de produit | Echelles multi-usages |