



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Échelle multi-usages en aluminium, en 4 pièces, avec traverse, Nombre d'échelons: 10



Données de commande

N° commande	966105 10
GTIN	4031405313101
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Échelle d'appui, échelle double et plate-forme de travail en un. Une plate-forme et un garde-corps sont requis pour l'utilisation comme plate-forme de travail (offre sur demande). 6 charnières en acier à fermeture automatique assurent la sécurité d'utilisation. Écart entre les barreaux 280mm. Stabilité et grande sécurité d'utilisation grâce à 2 traverses nivello® et 2 sabots antidérapants nivello®. Les traverses sont livrées non montées et doivent être vissées deux fois sur l'extrémité inférieure des montants.

Norme:

DIN EN 131.

Remarque(s):

Ces échelles sont proposées avec des traverses adaptées conformément aux normes.

Description technique

Longueur échelle dépliée	2,85 m
Longueur échelle repliée	0,35 m

Largeur échelle repliée	0,99 m
Poids	12,5 kg
Profondeur échelle repliée	0,25 m
Hauteur de travail échelle double env.	4 m
Nombre de marches	2×2 + 2×3
Largeur traverses	0,93 m
Hauteur comme plate-forme de travail	0,63 m
Longueur comme échelle double	1,49 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles multi-usages