



Scie circulaire sans fil, Type: M18FMCS



Données de commande

N° commande	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Support intégré pour la clé à 6 pans creux.

Scie circulaire à métaux sans fil 18 V / 5,0 Ah maniable et performante pour la découpe de tubes, profils, tiges filetées et goulottes de câbles.

- **Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour des vitesses de coupe élevées.**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ à protection numérique contre la surcharge pour de meilleures performances.**
- **Crochet métallique pour une suspension simple et sûre de l'appareil.**
- **Coupe sans échauffement, sans bavures ni étincelles.**
- **Réglage de la profondeur sans outil, pour des coupes de 1 à 57 mm.**

Livraison:

Avec chargeur, clé à 6 pans creux, lame de scie en carbure 34 dents et mallette de transport (HD-Box).

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.
Lames de scie circulaire adaptées, voir code art. 078212 réf. 150X20T34.

Description technique

Ø lame de scie	150 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Emballage	Valise système (HD=Heavy Duty)
Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe max. 90°	57 mm
Vitesse de rotation max.	3900 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Poids	2,8 kg
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø alésage lame de scie	20 mm
Référence fabricant	M18FMCS-502X
Exécution	Scie circulaire électroportative
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C