



Meuleuse droite Batterie, Type: M18FDG



Données de commande

N° commande	077280 M18FDG
GTIN	4002395287017
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil 18 V / 5,0 Ah performante à moteur POWERSTATE™ sans balais.

- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ à protection numérique contre la surcharge, pour de meilleures performances.**
- **Batterie REDLITHIUM-ION™ à surveillance individuelle des cellules.**
- **Raccord universel pour tous les accessoires standard 6 et 8 mm.**
- **Forme très compacte pour un plus grand confort d'utilisation.**
- **Des grilles de protection antipoussière remplaçables protègent le moteur et en prolongent la durée de vie.**
- **Collet de broche à revêtement en caoutchouc pour un gain de confort d'utilisation.**
- **Protection anti-redémarrage.**

Livraison:

Avec chargeur, pince de serrage 6 mm, pince de serrage 8 mm, clé à fourche ouv. de 15 / 17, 2 x grilles de protection antipoussière, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir codes art. 073811 et suivants.

Fraises rotatives adaptées, voir codes art. 540200 et suivants.

Meules sur tige adaptées, voir codes art. 550600 et suivants.

Meules à polir adaptées, voir codes art. 551850 et suivants.

Description technique

Présélection électronique de la vitesse de rotation	non
Capacité de la batterie	5 Ah

Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s ²
Référence fabricant	M18FDG-502X
Ø maximal pinces de serrage	6 - 8 mm
Poids	2,1 kg
Plage de vitesses de rotation	27000 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC