



Cliquet de précision réversible, 1/2" avec poignée tournante et éjecteur



Données de commande

N° commande	640495
GTIN	3148519063554
Classe d'article	63V

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Utilisation habituelle: angle de reprise à 6°; utilisation de la poignée tournante: angle de reprise à 0°. Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 60

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	300 mm
Nombre de dents	60
Type de produit	Cliquets