

**Petite meuleuse d'angle GWS Batterie, Type: 12-76****Données de commande**

N° commande	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

Petite meuleuse d'angle sans fil 12 V / 3,0 Ah extrêmement maniable permettant l'utilisation de **petits disques de tronçonnage de Ø 76 mm** (diamètre de perçage 10 mm) dans les espaces restreints. Avec puissant moteur EC, blocage de broche.

Livraison:

Avec L-BOXX, insert 1/2 L-BOXX pour batterie et chargeur, chargeur rapide GAL 12V-40 Professional, 2× disques de tronçonnage avec liant à base de résine synthétique, 1 × disque de tronçonnage en carbure, Expert for Inox, 76×10×1 mm, capot de protection.

Remarque(s):

Petits disques de tronçonnage et broches de serrage adaptés, voir à partir du code art. 563050.

Description technique

Vitesse de rotation max.	19500 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	13,5 m/s ²
Capacité de la batterie	3 Ah
Poids	0,9 kg
Prof. de tronçonnage max.	16 mm

Type de moteur	Moteur EC sans balais
Ø disque max.	76 mm
Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	GWS 12V-76
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Ø alésage lame de scie	10 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Petit disque de tronçonnagePREMIUM*** EXTRA MINCE Ø disque 75 mm	563050 75
Broche de serrage pour petits disques de tronçonnage Pour Ø alésage 10 mm	563070 10
Petit disque de tronçonnagePREMIUM*** EXTRA MINCE Ø disque 50 mm	563050 50
Petit disque de tronçonnagePREMIUM*** EXTRA MINCE Ø disque 63 mm	563050 63
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
Broche de serrage pour petits disques de tronçonnage Pour Ø alésage 6 mm	563070 6