



## Meuleuse d'angle GWS, Type: 19-125CIE



### Données de commande

N° commande	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

**Meuleuse d'angle 1900 W très performante, pour une productivité maximale et une protection optimale de l'utilisateur:**

- **Longue durée de vie grâce à des moteurs à refroidissement direct, régulation électronique constante, protection contre la surcharge et charbons d'une grande longévité.**
- **Bonne tenue en main grâce au corps compact à revêtement Softgrip pour éviter tout glissement.**
- **Poignée supplémentaire antivibratoire Vibration Control assurant une baisse de 40 % des vibrations pour un travail moins fatigant (EN 60745).**
- **Protection optimale de l'utilisateur grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations.**

**Moteur 1900 W à régulation électronique de la vitesse de rotation.**

#### Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

### Description technique

Longueur	311 mm
Prof. de tronçonnage max.	34 mm

Puissance absorbée	1900 W
Ø disque max.	125 mm
Arrêt kickback	oui
Poids	2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	GWS 19-125 CIE
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Hauteur	103 mm
Plage de vitesses de rotation	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle