

Garant**Base magnétique, Type: 1****Données de commande**

N° commande	440620 1
GTIN	4045197889577
Classe d'article	41D

Description**Exécution:**

Base magnétique avec semelle prismatique et paroi arrière. Aimant puissant avec bouton rotatif ergonomique. **Gaine plastique au toucher agréable** recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.

Description technique

Largeur	56 mm
Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Raccord fileté	M8
Longueur	75 mm
Exécution	Aimant de commutation
Force d'attraction	1000 N
Hauteur	58 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

