



Cliquet télescopique, 1/2", progressivement extensible



Données de commande

N° commande	640290
GTIN	4000896116591
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Fixation par bague. Avec levier d'inversion droite / gauche. **Couple max. admissible 600 Nm.**

Longueur progressivement extensible de 410 à 590 mm.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Longueur totale: 410 – 590 mm

Nombre de dents: 32

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	410 - 590 mm
Nombre de dents	32