

**Garant****Bras articulé hydraulique (sans base magnétique), Porte-à-faux: 400mm****Données de commande**

N° commande	440610 400
GTIN	4045197889591
Classe d'article	41D

**Description****Exécution:**

**Support hydraulique avec blocage central** - Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. **Grand bouton rotatif en caoutchouc** (Ø 54 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Les bras articulés pivotent de 360° autour du support de comparateur, sont orientables sur plus de 180° et sont adaptés aux comparateurs avec queue Ø 6 et 8 mm ou prisme.

**Légende:****Blocage central hydraulique**

avec volant ergonomique

**Réglage fin**

sur le support de comparateur

**Articulation à rotule****Base magnétique**

avec gaine plastique

**Remarque(s):**

A l'état ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans variations de pression. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

## Description technique

Porte-à-faux	400 mm
Raccord fileté	M8
Force d'attraction	1000 N
Type de produit	Support de mesure

## Accessoires

Molette de rechange Type A	440626 A
Piston de rechange Type 4	440830 4
Bouton étoilé Type 4	440850 4
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Support de comparateur	440860
Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1