

Garant**Support hydraulique (avec base magnétique), Porte-à-faux: 400mm****Données de commande**

N° commande	440600 400
GTIN	4045197889812
Classe d'article	41D

Description**Exécution:**

Support avec base magnétique et **bouton rotatif ergonomique**. Aimant ferrite de haute qualité avec surface d'appui à l'arrière et semelle prismatique rectifiées pour pose sur des arbres et corps cylindriques. **Gaine plastique au toucher agréable** recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.

Support hydraulique avec blocage central - Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. **Grand bouton rotatif en caoutchouc** (Ø 54 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Les bras articulés pivotent de 360° autour du support de comparateur, sont orientables sur plus de 180° et sont adaptés aux comparateurs avec queue Ø 6 et 8 mm ou prisme.

Livraison:

Bras articulé 440610 400 et base magnétique 440620 1.

Remarque(s):

A l'état ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans variations de pression. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Description technique

Force d'attraction	1000 N
Raccord fileté	M8
Base magnétique, largeur	56 mm
Base magnétique, longueur	75 mm
Base magnétique, H	58 mm
Porte-à-faux	400 mm
Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Molette de rechange Type A	440626 A
Base magnétique Type 1	440620 1
Bras articulé hydraulique (sans base magnétique) Porte-à-faux 400 mm	440610 400
Piston de rechange Type 4	440830 4
Bouton étoilé Type 4	440850 4
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Support de comparateur	440860
Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1