

Garant**Trusquin digital avec comparateur, sortie de données, Hauteur traçage: 300mm****Données de commande**

N° commande	444000 300
GTIN	4045197889829
Classe d'article	41F

Description**Exécution:**

Base solide avec semelle rectifiée et rainures d'évacuation. Capuchon plastique confortable et ergonomique à revêtement Santoprene®. Pointe à tracer plate en carbure rapporté pour un tracer simple, même dans les rainures fines; amovible. Capuchon rabattable et amovible pour prévenir le risque de blessures. Possibilité de tracer à partir de «0», les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Bonne lisibilité grâce à l'écran 11 mm à forts contrastes. Sortie de données comprise. Avec réglage fin et vis de blocage.

Exécution - Descriptif:

Base solide avec semelle rectifiée et rainures d'évacuation. Capuchon plastique et ergonomique à surface Santoprene®. Pointe à tracer plate en carbure rapporté pour traçage simple, même dans de petites rainures; interchangeable, possibilité de tracer à partir de 0. Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Capuchon de protection rabattable et amovible pour éviter tout risque de blessure. Avec réglage fin et vis de blocage. Affichage LCD 11 mm à fort contraste pour une lecture aisée. Avec sortie de données.

Fonctionnement:

- **Remise à zéro à n'importe quelle position**
- **Valeurs prédéfinies**
- **Commutation mm / pouces**

- **Sortie de données RS232 Proximity**
- **Fonction HOLD**

Livraison:

Avec pointe à tracer 444010 réf. 75.

Pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Description technique

Section règle	30×12 mm
Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Surface base, largeur	110 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Hauteur traçage	300 mm
Surface base, longueur	165 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouces
Hauteur des chiffres	11 mm
Interface	Port USB
Interface	Port RS232C
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm

024630 300

Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Longueur 75 mm	444010 75
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Longueur 150 mm	444010 150