

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-840, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094264 10
GTIN	10076490475571
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

HyFlex® 11-840. Très bon équilibre entre la robustesse de la résistance à l'abrasion, le confort d'utilisation accru et la plus grande liberté de mouvement, ce qui en fait des gants parfaits pour le travaux variés. **Sans silicone**, évite ainsi d'apporter des impuretés aux pièces métalliques avec des particules de silicone. Parfaitement indiquées pour le montage des composants de petites et moyennes dimensions, travaux généraux.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	10
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	200 mm
Couleur	noir / gris
Poids	11,6 g
Tricot technologique	15G
Norme	EN 407
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages