

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-840, Taille des gants: 8****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094264 8 |
| GTIN | 10076490475557 |
| Classe d'article | 04P |

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-840. Très bon équilibre entre la robustesse de la résistance à l'abrasion, le confort d'utilisation accru et la plus grande liberté de mouvement, ce qui en fait des gants parfaits pour le travaux variés. **Sans silicone**, évite ainsi d'apporter des impuretés aux pièces métalliques avec des particules de silicone. Parfaitement indiquées pour le montage des composants de petites et moyennes dimensions, travaux généraux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------|
| Taille des gants | 8 |
| Série | HyFlex® |
| Catégorie de protection | Catégorie II |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Contenu | 12 |
| Propriété des gants | Sans silicone |
| Propriété des gants | Hypoallergénique |
| Propriété des gants | sans latex |
| Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire |
| EN 388 | 4131A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Matériau support | Nylon Spandex |
| Revêtement | Mousse nitrile |
| Variante de revêtement | Paume |
| Applications | Précision |
| Longueur | 200 mm |
| Couleur | noir / gris |
| Poids | 11,6 g |
| Tricot technologique | 15G |
| Norme | EN 407 |
| Utilisation | réutilisable |
| Matière | Mousse nitrile |
| Classe de protection anti-coupure | A |
| Type de produit | Gants multi-usages |