

uvex**Paire de gants uvex phynomic allround, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094292 10
GTIN	4048612044490
Classe d'article	04W

Description**Exécution:**

phynomic allround. Gants tous usages anti-salissures pour les activités mécaniques dans des zones sèches et légèrement huileuses. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Série	uvex phynomic
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100

Fiche technique

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	3121X
Matériau support	Polyamide, élasthane
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	noir / anthracite
Poids	39 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages