

**Perceuse sans fil à une vitesse, Type: 71050162****Données de commande**

N° commande	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

- **Perceuse sans fil avec grande précision de concentricité pour un travail précis.**
- **Moteur FEIN PowerDrive sans charbons et sans entretien, entièrement encapsulé et protégé contre la poussière offrant une efficacité élevée et une durée de vie maximale.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique Röhm avec blocage de broche automatique.**
- **Mors de serrage pour mandrins autoserrants.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant avec Ø de collier de serrage 43 mm, cote d'encoignure de seulement 23 mm.**
- **Ergonomie exceptionnelle avec poignée sensitive Fein pour une utilisation prolongée sans fatigue.**

Perceuse à une vitesse **rapide**, jusqu'à 6 mm dans l'acier, vitesse de rotation en charge 2900 min⁻¹.

Avantage(s):

Excellente ergonomie.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire. **Version Select sans batterie ni chargeur.**

Remarque(s):

Kit de base batterie adapté disponible avec 073832 92604324.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: ABOP 6 Select

Tension de la batterie: 18 V

Plage de vitesses de rotation: 0 - 3350 min⁻¹

Attachement pour mandrin porte-forets: 1/2 pouce – 20 UNF

Capacité de serrage du mandrin: 0,5 - 10 mm

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 6 mm

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	20 mm
Poids	1,4 kg
Plage de vitesses de rotation	0 - 3350 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	6 mm
Référence fabricant	ABOP 6 Select
Capacité de serrage du mandrin	0,5 - 10 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Tension de la batterie	18 V
Rotation gauche/droite	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Type de produit	Perceuse

Accessoires

Chargeur de batterie Type FE80	073845 FE80
Chargeur de batterie Type FE50	073845 FE50
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073838 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18

Chargeur de batterie Type FE30

073845 FE30