

**Paire de gants FlexMech® 663, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094255 11
GTIN	4008198766315
Classe d'article	04Q

Description**Exécution:**

FlexMech® 663. Les gants ont une très grande résistance à l'abrasion et un bon ajustement ergonomique. Excellente sensibilité et respirabilité élevée. **Sans silicone** et lavables.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Référence fabricant	FlexMech 663
Taille des gants	11
Série	FlexMech®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	11
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	240 - 260 mm
Couleur	noir / gris
Poids	54 g
Tricot technologique	15G
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages