



## Paire de gants Ultrane 510, Taille des gants: 11



### Données de commande

N° commande	094273 11
GTIN	3245425100011
Classe d'article	06D

### Description

#### Exécution:

Ultrane 510. Gants très résistants à l'abrasion et à revêtement PU très respirant. **Sans silicone** et DMF. Certifié Öko-Tex®-Standard 100. Convient pour les manipulations haute précision comme la mécanique de précision, le montage des composants électroniques, l'utilisation de microprocesseurs. Durables et adaptés au port de longue durée.

#### Norme:

EN 407

EN 388; EN ISO 21420

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Taille des gants	11
Série	Ultrane
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	96
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
EN 388	4131X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	220 - 270 mm
Couleur	noir / vert
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages