

**Ansell****Paire de gants ActivArmr Hycron® 27-805, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094431 9
GTIN	10076490604438
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

ActivArmr série Hycron®. **Gants résistants** en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation exigeante. Grande résistance aux matériaux coupants et abrasifs. Plus robuste et flexible que le PVC, trois fois plus durable que les gants lourds en cuir. **Barrière efficace contre la graisse et l'huile.** Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.

Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	9
------------------	---

Série	Hycron®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
EN 388	4121B
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Heavy Duty
Longueur	256 mm
Couleur	Bleu
Poids	69 g
Utilisation	réutilisable
Matière	Nitril
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants multi-usages