



Paire de gants RewoMech 641, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094377 10
GTIN	4008198764106
Classe d'article	04Q

Description

Exécution:

RewoMech 641. **Cuir synthétique résistant** pour une protection lors de travaux mécaniques. Les gants offrent une bonne prise à l'utilisateur y compris pour les pièces mouillées et protègent l'intérieur de la main de l'huile et de l'humidité grâce à leur barrière anti-humidité en Tyvek®. La manchette est pourvue d'une fermeture auto-agrippante. Les gants sont respirants et constituent une alternative aux gants traditionnels en cuir. Ils sont particulièrement indiqués pour le travail du métal et du plastique, la mécanique de précision, les travaux de montage et de transport.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Référence fabricant	RewoMech 641

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
EN 388	2121X
Matériau support	Similicuir
Applications	Polyvalents
Longueur	240 - 260 mm
Couleur	gris / noir
Poids	90 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages