

ejendals

Paire de gants Tegera® 618, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094363 10
GTIN	7392626057340
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 618. Gants synthétiques en vert néon bien visible à revêtement latex 3/4 hydrofuge pour des domaines d'utilisation variés. Protection contre les zones humides et glissantes. **Ne convient pas pour la manipulation de pièces huilées.**

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: noir / vert néon

Description technique

Taille des gants	10
Série	Tegera®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

Contenu	12
EN 388:2016	2132X
Matériau support	Polyester
Revêtement	Mousse latex
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Longueur	230 mm
Couleur	noir / vert néon
Tricot technologique	13G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages