



Paire de gants 03440, Taille des gants: 10



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094424 10 |
| GTIN | 4059904105621 |
| Classe d'article | 09H |

Description

Exécution:

Gants robustes en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation moyenne et exigeante. Longévité supérieure à celle des gants en cuir lourds et plus robuste et flexible que les gants PVC. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.

03440. Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------|
| Taille des gants | 10 |
| Catégorie de protection | Catégorie II |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Contenu | 12 |
| EN 388 | 4221X |
| Matériau support | Coton |
| Revêtement | Nitril |
| Variante de revêtement | Revêtement complet |
| Applications | Heavy Duty |
| Couleur | bleu / naturel |
| Utilisation | réutilisable |
| Type de produit | Gants multi-usages |