

## Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 25



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 574490 25     |
| GTIN             | 4013349528186 |
| Classe d'article | 57L           |

### Description

#### Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

#### Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes**, la  **finition des surfaces** et les **opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

#### Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

### Description technique

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Longueur de travail $L_3$       | 70 mm                       |
| Pour $\varnothing$ alésage      | 23 - 25,4 mm                |
| $\varnothing$ brosse $D_1$      | 28 mm                       |
| $\varnothing$ queue $D_5$       | 5,1 mm                      |
| Série                           | NOVOFLEX-B                  |
| Matériau garnissage             | Carbure de silicium         |
| Abréviation de l'abrasif        | SiC                         |
| Grain                           | 120                         |
| Vitesse de rotation recommandée | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Type de produit                 | Brosse intérieure           |

---

## Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5