

Tampon lisse double A-ZC 6-13, Ø nominal: 62mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484020 62 |
| GTIN | 2050001952141 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec un **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.

Tampons lisses doubles spéciaux et NFE pour **positions de tolérance ISO A – ZC** dans les **degrés de tolérance de base 6 – 13**.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**
- **Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les Ø avec tolérance chiffrée, voir 484025.**
- **Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A–ZC) et le degré de tolérance de base (6–13), par ex. 484020 10F10.**

Description technique

| | |
|--------------------|----|
| Plage de tolérance | A |
| Plage de tolérance | G |
| Plage de tolérance | H |
| Plage de tolérance | J |
| Plage de tolérance | JS |
| Plage de tolérance | K |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Plage de tolérance | M |
| Plage de tolérance | N |
| Plage de tolérance | P |
| Plage de tolérance | R |
| Plage de tolérance | S |
| Plage de tolérance | B |
| Plage de tolérance | T |
| Plage de tolérance | U |
| Plage de tolérance | V |
| Plage de tolérance | X |
| Plage de tolérance | Y |
| Plage de tolérance | Z |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | ZB |
| Plage de tolérance | ZC |
| Plage de tolérance | C |
| Plage de tolérance | CD |
| Plage de tolérance | D |
| Plage de tolérance | E |
| Plage de tolérance | EF |
| Plage de tolérance | F |
| Plage de tolérance | FG |
| Norme | DIN 7164 |
| Norme | DIN 2245-1 |
| Norme | DIN EN ISO 1938-1 |
| Qualité | 7 |
| Qualité | 13 |
| Qualité | 11 |
| Qualité | 12 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Qualité | 8 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 6 |
| Qualité | 10 |
| Dim. nominales | 62 mm |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Étalonnage | M2 |
| Type de produit | Tampon lisse double |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 200 mm | 028300 200 |
| Étalonnage DAKKSTampon lisse double Ø maximal 200 mm | 028340 200 |