

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pinceau torsadée Fil INOX, Ø brosse D1×épaisseur des soies:
22X0,25mm****Données de commande**

N° commande	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø tige **6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Qualité de fil INOX 1.4401 (AISI 316). Corps du support avec revêtement en plastique pour l'usinage de l'acier

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

Description technique

Epaisseur des soies	0,25 mm
Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Ø brosse D ₁	22 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Nombre de torsades	8
Ø queue D _s	6 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche

Type de produit

Brosse pinceau