

KÄRCHER**Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT30TEL****Données de commande**

N° commande	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Le grand filtre plissé plat Eco permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Avec régulation progressive de la vitesse de rotation et système antistatique (mise à la terre jusqu'au raccord d'aspiration).**
- **En supplément, prise de raccordement d'un appareil électrique (max. 2200 W). Le système de mise en marche automatique démarre l'aspirateur en même temps que l'appareil électrique. Temporisation de coupure de 15 secondes.**

- **Le nouveau manchon de connexion pour outil assure un raccordement optimal avec l'appareil électrique. Régulation de la force d'aspiration au moyen d'un anneau rotatif sur le corps du manchon.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Réservoir robuste de 30 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Description technique

Largeur	370 mm
Dépression	254 mbar
Niveau sonore	69 dB(A)
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre automatique Tact
Puissance absorbée	1380 W
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Système antistatique	oui
Dimensions nominales raccords	35 mm
Classe de poussières – aspirateur	L
Poids	14 kg
Débit volumique d'air	74 l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur câble	7,5 m
Système de mise en marche automatique	oui
Référence fabricant	NT 30/1 Tact Te L *
Volume du récipient	30 l
Hauteur	580 mm
Longueur	560 mm
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat Eco
Particularité	Cuve robuste avec pare-chocs

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Jeu de sachets filtres5 pièces Pour type d'aspirateur NT30	072808 NT30
Filtre plissé plat Pour type d'aspirateur NT30	072809 NT30