



Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 100 V, Couleur: GRAPHIC



Données de commande

N° commande	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Classe d'article	040

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique avec toutes les fonctions de base importantes. Pour une protection fiable et un **excellent rapport qualité-prix**. Avec **serre-tête confortable** et **système à cliquet facile à actionner**, pour un ajustement précis. Réglage individuel du délai d'éclaircissement grâce à la fonction de temporisation. **Résistance accrue aux chocs** selon EN 175:B. Compatible avec d'autres EPI, par ex. des masques de protection respiratoire. Visière interchangeable. **Teintes de protection foncées: 8 - 12. Niveau clarté: 3.** Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.500 heures). **Champ de vision avec filtre de soudage: 44 × 93 mm.**

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, et TIG à ampérage élevé

Norme:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms

Temps de commutation de sombre à clair: 40 - 250 ms

Classification suivant EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Description technique

Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
--	--------

Fiche technique

Classification suivant EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Temps de commutation de sombre à clair	40 - 250 ms
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Masque de soudage