


Garant**Disque abrasif double face (ZA) Filetage M14, Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	566347 40
GTIN	4045197890566
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Disque abrasif innovant à **revêtement abrasif double face** de grains zirconium (**ZA**) et **forme à la fois stable et très fine** (3,5 mm). Meilleur contrôle pour les travaux de précision grâce aux **perforations**. Avec filetage M14 pour fixation directe d'une meuleuse d'angle, utilisation avec adaptateur 566348.

Utilisation:

Nombreuses possibilités d'utilisation, **chanfreinage précis** avec un faible angle d'attaque, **meulage sur deux faces dans les espaces restreints** en une seule opération, insertion dans les rainures.

Description technique

Forme	Droit
Grain	40
Ø disque	125 mm
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Filetage	M14
Angle d'attaque recommandé	3-5 degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque double-face

Accessoires

Bride de serrage M14 pour disque abrasif double face	566348
--	--------