

Garant
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 15mm

Données de commande

N° commande	614800 15
GTIN	4045197160256
Classe d'article	61B

Description
Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 200 mm

Largeur mâchoires b: 33,4 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 6,9 mm

Hauteur de bague h₂: 10 mm

Ø bague D: 28,9 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 200 Nm

Description technique

Ø bague D	28,9 mm
Longueur de clé L	200 mm
Hauteur de bague h ₂	10 mm
Charge dynamométrique du cliquet	200 Nm
Largeur mâchoires b	33,4 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	6,9 mm
Ouverture	15 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés