

## ejendals

### Paire de gants Tegera® 883A, Taille des gants: 10



#### Données de commande

N° commande	094276 10
GTIN	7392626037342
Classe d'article	04R

#### Description

**Exécution:**

Tegera® 883A. Gants synthétiques à revêtement en mousse nitrile pour travaux de précision. Parfaitement ajustés et très respirants. Conviennent aussi pour les environnements de travail humides et légèrement huileux.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

#### Description technique

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / gris
Tricot technologique	15G
Norme	EN 407
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages