

ejendals

Paire de gants de soudeur Tegera® 118a, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094127 10
GTIN	7340118312729
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 118a. Gants de soudeur tous usages en cuir pleine fleur refendu et en cuir pleine fleur de caprin. **Index renforcé.** Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100 °C**. Sans doublure. Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	310 mm

Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur / cuir de bovin pleine fleur refendu
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	12
Matière	Cuir de caprin pleine fleur, croute de cuir
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	jaune / blanc
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs