

## ejendals

### Paire de gants de soudeur Tegera® 11CVA, Taille des gants: 10



#### Données de commande

N° commande	094125 10
GTIN	7340118312637
Classe d'article	04R

#### Description

##### Exécution:

**Tegera® 11 CVA. Paire de gants de soudeur hydrofuges tous usages** en cuir pleine fleur de caprin. Coutures et poignets renforcés. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100 °C**. Sans chrome.

##### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

#### Description technique

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	320 mm

Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	12
Matière	Cuir de caprin pleine fleur
Applications	Heavy Duty
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	jaune / blanc
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs