

**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094128 10
GTIN	4045197890467
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants de soudeur en cuir de bovin pleine fleur et croûte combinés, dos, manchettes et poignée protège artère.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Type de gants	Gants pour soudeurs
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Propriété des gants	sans latex

Propriété des gants	Sans silicone
Utilisation	réutilisable
Longueur	345 mm
Epaisseur	1
Matériau support	Cuir de bovin pleine fleur / croûte
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	220 g
Contenu	12
Matière	Cuir de bovin pleine fleur / croûte
Applications	Polyvalents
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Type A
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	gris
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs