

Garant
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 32mm

Données de commande

N° commande	614800 32
GTIN	4045197286093
Classe d'article	61B

Description
Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 425 mm

Largeur mâchoires b: 65 mm

Hauteur de mâchoire h_1 : 13,8 mm

Hauteur de bague h_2 : 17 mm

Ø bague D: 60 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 900 Nm

Description technique

Charge dynamométrique du cliquet	900 Nm
Hauteur de bague h_2	17 mm
Hauteur de mâchoire h_1	13,8 mm
Longueur de clé L	425 mm
Ouverture	32 mm
Ø bague D	60 mm
Largeur mâchoires b	65 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés