

**Aspirateurs poussières, Référence fabricant: 118HCSBS****Données de commande**

N° commande	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Classe d'article	07D

Description**Exécution:**

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.

Aspirateur à poussière avec moteur à dérivation c.a. 1 kW performant et de grande longévité. Ø entrée 50 mm. Cuve sur roulettes, système Easylift pour un vidage simple de la cuve. **Aspirateur de sécurité homologué pour la classe de poussières H.**

Livraison:

Avec sac filtrant de sécurité «système Safe Bag», filtre étoile. **Sans accessoires.**

Remarque(s):

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.

Puissance absorbée: 1000 W

Volume du récipient: 25 l

Longueur: 510 mm

Largeur: 500 mm

Hauteur: 950 mm

Nombre de moteurs: 1

Description technique

Niveau sonore	75 dB(A)
---------------	----------

Poids	26 kg
Volume du récipient	25 l
Nombre de moteurs	1
Largeur	500 mm
Puissance absorbée	1000 W
Débit volumique d'air	45 l/s
Longueur	510 mm
Hauteur	950 mm
Dépression	215 mbar
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Kit industrie Résistants à l'huile Ø flexible 50 mm	078551 50
Kit industrie Ø flexible 50 mm	078552 50