

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 8mm****Données de commande**

N° commande	614800 8
GTIN	4045197160188
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 136 mm

Largeur mâchoires b: 18 mm

Hauteur de mâchoire h_1 : 5 mm

Hauteur de bague h_2 : 7 mm

Ø bague D: 17,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 30 Nm

Description technique

Longueur de clé L	136 mm
Ouverture	8 mm
Largeur mâchoires b	18 mm
Ø bague D	17,5 mm
Hauteur de mâchoire h_1	5 mm
Charge dynamométrique du cliquet	30 Nm
Hauteur de bague h_2	7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés