



## Paire de gants KX-02B TWYLITE, Taille des gants: 11



### Données de commande

N° commande	094314 11
GTIN	6942542968421
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

Gants de protection légers et souples avec picots silicones sur les paumes et bouts de doigt pour une meilleure prise dans les environnements secs.

- **Pouces et index renforcés.**
- **Dos en spandex pour une plus grande liberté de mouvement et une meilleure respirabilité.**
- **Avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait.**

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Propriété des gants: Sans latex

### Description technique

Taille des gants	11
Série	KX
Type de gants	Gants multi-usages

Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	1
Lavage	40 °C couleurs
Séchage	Séchage à l'air
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Propriété des gants	sans latex
EN 388:2016	3121X
Matériau support	Similicuir/ Spandex
Revêtement	Silicone
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	225 mm
Couleur	noir / gris
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages